

Inforamme DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4

Artikel nr.	498501	Antal salgsheder	1 Bag
Farve	Black	Salgsheder EAN	4005546407050
Emballageenhed	pose med 2 stk	Emballagevægt (brutto)	195 G
Basis EAN	4005546407050	Oprindelsesland	PL



Produkt beskrivelse

- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Nem påsætning på metaloverflader som f.eks. whiteboards, tavler, skabe samt Lean Cubes og maskiner i produktionen
- Med folie på bagsiden, der holder dokumenter sikkert fast. Beskytter mod støv og vandsprøjt, f.eks. i produktions-, køkken- og sanitærområder
- Fastgøring med magnetstriber på bagsiden
- Kan anvendes til høj- og tværfORMAT
- Udvendigt mål: 236 x 323 mm

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	236
Udvendig højde (mm)	323
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	2 Ark (80 g/kvm)
Format / Format til	A4
Orienteringsformat	Høj format / tvær format
Brand	DURABLE
Indvendig bredde (mm)	205

Inforamme DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4

Indvendig højde (mm)	290
Ramme bredde (mm)	17
Type af fastsættelse	Magnetisk
Kan bruges på underflader / overflader	Metaloverflader
Kan fjernes	Uden rester
Oplukkelig ramme	Ja
Kan læses forfra og bagfra	Nej
Ramme ser identisk ud fra begge sider	Nej
Anti-genskin	Ja
Kan skrive direkte notater på papiret	Nej
Genanvendelig	Ja
Anvendelsesområde	Beskyttet udendørs område
Etiket type	Download