

Scheda dati

Specifiche



SpaceLogic thermostat, fan coil proportional, standalone, touchscreen, 2P, 3 fan, 24V, white

TC907-3A2P-24

Presentazione

Gamma	SpaceLogic
Nome Prodotto	SpaceLogic TC900
Nome Dispositivo	TC907
Tipo Prodotto	Termostato
tipo sensore	100 kOhm NTC thermistor

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Fan
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	2-pipe system
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA 50/60 Hz
Frequenza Di Rete	50 Hz 60 Hz
Max power consumption in W	1 W
Protocollo porta comunicazione	-
Funzione disponibile	Regola setpoint Fan control Mode selection Economizzatore Disabilita funzione Alarm Low temperature protection
Colore	Nero
Colore involucro	Bianco
tipo di comando	touch screen, for thermostat pulse width modulation, for actuator 3 speed control relay, for ventole
Tipo display	Retroilluminazione schermo LCD
Informazioni visualizzate	Temperatura ambiente da 0 a 50°C Tempo Giorno Allarme temperatura Stato comunicazione ok Programma attuale
precisione di misura	+/- 1 °C, temperatura:
tensione di uscita	240 V CA 5 A per relè 240 V CA 2 A per carico
connessioni - morsetti	Morsetto a vite (parte posteriore) - 2 cavi 1,5 mm² Morsetto a vite (parte posteriore) - 1 cavi 2,5 mm²
larghezza	86 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità	40 mm
Altezza	86 mm
Mercato	Piccoli edifici Hotel Ospedali Residenziale

Ambiente

Intervallo Regolazione Temperatura	5...35 °C
Umidità relativa	5...95 %
Temperatura Ambiente	0...50 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Certificazioni Prodotto	CE
Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,6 cm
Confezione 1: larghezza	10,8 cm
Confezione 1: profondità	5,8 cm
Confezione 1: peso	220 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,42 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	864
Confezione 3: altezza	105,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	241,08 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

