

Cavo Sdoppiatore VGA a 2 uscite VGA - Cavo Y splitter VGA a doppia uscita VGA - M/F da 30 cm

Product ID: VGASPL1VV



Questo cavo splitter VGA video da 30 cm consente di collegare due monitor/display VGA a un'unica sorgente video VGA. Una soluzione conveniente per le configurazioni a dual-monitor VGA, questo cavo splitter di alta qualità è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di collegare con facilità un segnale VGA a due display.
- Controlla due display da una sorgente utilizzando un solo cavo.

Features

- Separa in due un segnale VGA singolo.
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

	Warranty	Lifetime
Hardware	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	15
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	2048×1536 @ 85Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Connettore B	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Questo articolo consente di dividere il segnale video offrendo due immagini identiche con la medesima risoluzione. Non può essere utilizzato per estendere un'immagine su due display o per visualizzare immagini diverse su ciascun display.
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Dimensioni max connettori	1.6 in [41 mm]
	Lunghezza cavo	1 ft [0.3 m]
	Lunghezza prodotto	1 ft [0.3 m]
	OD cavo	0.4 in [9 mm]
	Peso prodotto	5.6 oz [159 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	5.8 oz [164 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo splitter video VGA a 2x VGA - M/F, 30 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.