

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

AS-Interface H型分配器，高防护等级，平行接线，用于AS-Interface扁平电缆的分配



商业数据

订货号	1405622
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1GFA
产品关键代码	AF1GFA
目录页面	页码439 (C-2-2019)
GTIN	4046356754934
单件重量 (含包装)	40.5 g
单件重量 (不含包装)	39.5 g
原产地	VN

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
位数	4

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定电压 U_N	$\leq 32 \text{ V DC}$
额定电流 I_N	8 A
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术

连接方式	AS-i渗透技术
------	----------

接口

总线系统	AS-Interface
------	--------------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

材料规格

标识材料 外壳	PBT
---------	-----

连接器

连接1

类型	负载中心 AS-i 螺钉紧固
位数	4
锁定类型	螺钉锁紧
标识材料	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PBT (插芯)
	PBT (外壳)
	不锈钢 (螺钉连接)
紧固扭矩	1.65 Nm (卡销)

环境和真实条件

环境条件

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



保护等级	IP65 IP67 IP69K
环境温度 (运行)	-25 °C ... 75 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 85 °C

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器


1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>




图纸

尺寸图



分配器 , AS-Interface

尺寸图



安装孔的距离和位置


SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



电路图



AS-Interface分配器的触点分配

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27440106
ECCLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-ASI-J-Y-Y-N - 分配器

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405622>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn