

带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

分销方
Rs-online



84-ASKS-B10-049C



<https://rs-online.eao.com/component/84-ASKS-B...>

您的产品:



84-ASKS-B10-049C 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 22.5 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
符号:	B10

电气特性

工作电压:	8.4 - 32 V DC
通信接口:	IO-Link规范V1.1

机械特性

端子:	连接器M12
-----	--------

开关系统:	电容
操作力:	不需要驱动力
重量:	0.015 kg

环境条件




正面 IP 等级:	IP69K
IK 前端保护:	IK08
工作温度:	– 30 °C ... + 65 °C
耐候性:	相对湿度，最大95%，不凝结

证书




标准认证:	CSA, EHEDG
符合标准:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, 平面的, 发光, 塑料, 透明的, 圆形, 塑料, 连接器M12, IP69K, IK08, B10
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
接线图:	



组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:

