



Pushing Performance
Since 1945

Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 93 000 6262
规格	Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
浩亨电子目录	https://harting.com/09930006262

标识

类别	插针
系列	Han® S
标识	Han® S 200
插针类型	压接针
插针端子介绍	母针 包括橡胶套

版本

接线方式	压接针
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	25 mm²
导体截面积 [AWG]	AWG 4
额定电流	≤200 A
接触电阻	≤0.3 mΩ
剥线长度	22 mm

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料 (附件)	热塑性聚氨酯 (TPU)
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	1
净重	44 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140188785
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522