



Flexibele kabelbundelhouder

- Heladuct Flex

Heladuct Flex wordt veelvuldig ingezet in de paneelbouw maar ook in de meubelindustrie, waar bekabeling snel en zonder verstoring van het aanzicht geleid dient te worden.

Hoofdkenmerken

- ruimtebesparende kabelgeleiding
- zeer flexibel, kan worden gemonteerd onder hoeken van 90° of meer
- aftakken op iedere willekeurige plek
- snel te monteren middels schroeven of verlijming



Heladuct Flex zorgt voor flexibele geleiding van bekabeling.

| | |
|----------------------------|---|
| MATERIAAL | Polypropyleen (PP) |
| Gebruikstemperatuur | -20 °C tot +70 °C |
| Lijm | Synthetisch rubber met een basis van polyethyleenschuim |
| Brandbaarheid | UL94 V0 (zonder lijmlaag) |

HF ✓

RoHS ✓

| TYPE | Nominale Ø | Aantal aders | | | Max. kracht bij 70° gebaseerd op 500 mm | Kleur | Lengte (L) | Artikelnr. |
|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|------------|------------|
| Heladuct Flex10 | 10 | 9 x 0,75 mm ² | 6 x 1,50 mm ² | 4 x 2,50 mm ² | 100 | wit (WH) | 500 | 164-11008 |
| Heladuct Flex20 | 20 | 32 x 0,75 mm ² | 22 x 1,50 mm ² | 14 x 2,50 mm ² | 300 | wit (WH) | 500 | 164-21008 |
| Heladuct Flex30 | 30 | 67 x 0,75 mm ² | 50 x 1,50 mm ² | 34 x 2,50 mm ² | 650 | wit (WH) | 500 | 164-31008 |
| Heladuct Flex40 | 40 | - | 81 x 1,50 mm ² | 60 x 2,50 mm ² | 1.100 | wit (WH) | 500 | 164-41008 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

| TYPE | Nominale Ø | Aantal aders | | | Max. kracht bij 70° gebaseerd op 500 mm | Kleur | Lengte (L) | Artikelnr. |
|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|------------|------------|
| Heladuct Flex10SK | 10 | 9 x 0,75 mm ² | 6 x 1,50 mm ² | 4 x 2,50 mm ² | 100 | wit (WH) | 500 | 164-11108 |
| Heladuct Flex20SK | 20 | 32 x 0,75 mm ² | 22 x 1,50 mm ² | 14 x 2,50 mm ² | 300 | wit (WH) | 500 | 164-21108 |
| Heladuct Flex30SK | 30 | 67 x 0,75 mm ² | 50 x 1,50 mm ² | 34 x 2,50 mm ² | 500 | wit (WH) | 500 | 164-31108 |
| Heladuct Flex40SK | 40 | - | 81 x 1,50 mm ² | 60 x 2,50 mm ² | 400 | wit (WH) | 500 | 164-41108 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.