


IR190X210X50-XL

bague intérieure

Bague intérieure IR..-XL, cylindrique

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

trou de lubrification	Sans	
version spéciale	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	190 mm	Alésage
F	210 mm	Diamètre de piste bague intérieure
B	50 mm	Largeur
	-0,04 mm	Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement
	-0,066 mm	Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement
r min	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein
≈m	2,369 kg	Poids