

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - 电缆密封



1411181

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411181>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 34 mm ... 44 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: Pg48，颜色: 银色，带O型圈

商业数据

订货号	1411181
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DAX
产品关键代码	AF7DAX
目录页面	页码689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923132
单件重量 (含包装)	375.6 g
单件重量 (不含包装)	375.6 g
原产地	TR

技术数据


安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BSBC-10
屏蔽	无

尺寸

尺寸图	
长度	63 mm
连接螺纹长度	14 mm
孔径	59.4 mm ... 59.8 mm
接合螺母扳手规格	64 mm
扳手规格, 支架	64 mm
六边形角度尺寸	70 mm
连接侧螺纹类型	Pg48

连接数据

紧固扭矩	50 Nm ±2 Nm (接线螺母) 35 Nm (支持)
------	----------------------------------

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料 压缩环	PA 6
密封材料 O形圈	丁苯橡胶
密封材料 电缆密封件	CR
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆外径 电缆1	34 mm ... 44 mm
电缆外径	44 mm ... 48 mm (用于UL 514 B)
无卤素	否

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar , 30分钟)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - 电缆密封


1411181

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411181>



图纸

尺寸图



尺寸图

1411181

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411181>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411181>

**DNV**
认证ID: TAE00003WVY

**UL认证**
认证ID: E199260

**cUL Listed**
认证ID: E199260

cULus Listed

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	85c1d908-d0e7-4bcf-b00e-57357e91b063