

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de conector DVI-D a HDMI
- Compatible con tecnología HDMI y DVI-D.
- Imágenes digitales rápidas y de alta calidad directamente desde cualquier fuente
- Revestimiento durable de PVC negro
- Conexión macho a macho

Cable RS Pro 1920 x 1200 - HDMI a DVI-D, macho a macho 3M

Código RS: 182-8569



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El cable HDMI macho a DVI-D macho de nuestra Marca RS Pro fiable y de confianza proporciona una conexión digital rápida a la pantalla, al tiempo que produce imágenes digitales de alta calidad directamente desde una fuente de vídeo HDMI o una fuente DVI-D. Este cable muy versátil es compatible con la tecnología HDMI y DVI-D, lo que permite conectar un dispositivo de salida HDMI como una tarjeta de vídeo a un monitor/pantalla DVI-D y viceversa, lo que lo convierte en una gran adición para cualquier aplicación multimedia o de entretenimiento en casa.

Especificaciones

Tipo de cable	HDMI A DVI-D.
Conector A	HDMI macho
Género del conector A	Macho
Tipo de conector A.	HDMI
Conector B	DVI macho
Género del conector B.	Macho
Tipo de conector B.	DVI
Resolución máxima	1920 x 1200
Material de revestimiento exterior	PVC
Color de la funda	Negro
Carcasa	Tipo de moldeo
Aplicaciones	Transmisión digital entre tarjeta gráfica y monitor digital, monitores de ordenador, portátiles, equipos de vídeo digital, PC y pantalla de TV

Especificaciones

Prueba eléctrica del cable	prueba de cortocircuito y fallo de circuito abierto del 100 %
-----------------------------------	---


Especificaciones mecánicas

Longitud	3m
-----------------	----

Calibre de cable	30AWG
------------------	-------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
Se cumplen los estándares	UL 20276, RoHS



HDMI(M)	1	3	2	4	6	5	7	9	8	10	12	11	17	18	15	16	19	64
DVI(24+1)P	2 1		3 地	10 9		11 地	18 17		19 地	23 24		22 地	15 14		6 7 16		64	SHELL
	対絞			対絞			対絞			対絞			30AWG		30AWG			