

CARACTERISTIQUES

- Embouts hexagonaux, cannelés et Torx
- Embouts fabriqués en acier S2
- Ultra-durci pour une utilisation intensive
- Chrome-vanadium pour une excellente résistance à la corrosion et à la résistance
- Fourni dans un plateau de rangement sécurisé

Jeu de 23 douilles de RS PRO, entraînement carré 1/2"

RS code commande : 213-1011



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO propose ce jeu complet d'embouts hexagonaux, cannelés et Torx. Ce jeu se compose d'adaptateurs, d'embouts, de douilles et de douilles cannelées avec son propre plateau de stockage. Les porte-embouts et les douilles sont fabriqués en acier au chrome-vanadium avec une finition chromée. Le jeu peut être utilisé pour la plupart des tâches, en particulier la construction ou la réparation de divers objets, y compris les réparations automobiles, et est un kit parfait pour les professionnels ou les passionnés.

Caractéristiques

Type de kit	Jeu de douilles et d'embouts
Type d'entraînement	Carré.
Nombre de pièces	45
Contenu du jeu	<p>7 pc - 30mm (1-1/4") Standard hex driver bits (10mm Hexagon shank) sizes : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm and 12mm</p> <p>7 pc - 75mm (3") Deep hex driver bits (10mm Hexagon shank) sizes : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm and 12mm</p> <p>7 pc - 30mm (1-1/4") Standard Torx driver bits(10mm Hexagon shank) sizes : t-20, t-25, t-30, t-40, t-45, t-50 and t-55</p> <p>7 pc - 75mm (7 pc) (3") Deep Torx driver bits (10mm Hexagonshank) sizes : t-20, t-25, t-30, t-40, t-45, t-50 and t-55</p> <p>5 pc - 30mm (5 pc) (1-1/4") Standard spline bits (10mm Hexagon shank) sizes : m-5, m-6, m8, m-10 . M-12</p> <p>5 pc - 30mm (5 pc) (1-1/4") Deep spline bits(10mm Hexagon shank) sizes : m-5, m-6, m-8, m-10, m-12</p> <p>1 PC - 3/8" ; 1 Coupleur à embout hexagonal 10 mm avec bague et trou de perçage</p> <p>1 PC - 1/2" ; 1 Coupleur à embout hexagonal 10 mm avec bague et trou de perçage</p> <p>1 PC - 1/4" ; hexagonal à 1/2" ; Adaptateur de prise femelle (longueur - 72 mm)</p> <p>4 pièces - 1/2" ; Impact sockets (seal ring with two pin holes of driver end) size :17mm (11/16"), 19mm (3/4"), 21mm (13/16") and 23mm (29/32")</p>
Finition	Finition chromée et noire chimique de la bague pour coupleurs d'embout et adaptateur de douille Finition en

	phosphate pour douilles à choc Finition sablée pour embouts
Matériau	Pour embouts : acier au chrome-molybdène (S-2), vanadium chromé pour douille à choc, acier au chrome-vanadium pour coupleurs d'embout et adaptateur de douille
Applications	Entretien, construction, bricolage domestique, mécanique/garages automobiles

Spécifications mécaniques

Taille de l'entraînement	1/2 in, 3/8 in
---------------------------------	----------------

