

CARATTERISTICHE

- Qualità di assorbimento urti
- Struttura in poliestere
- Facile da ispezionare per eventuali danni
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremità della cinghia in Becket Eyes

Cinghia di sollevamento viola 2m RS Pro, 1t

Codice RS: 729-3063



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questa cinghia in tela in poliestere RS PRO è stata progettata per sopportare carichi pesanti, garantendo al contempo la sicurezza. Questa cinghia costituisce una scelta estremamente popolare grazie alle caratteristiche di leggerezza, robustezza e alla flessibilità che riduce gli urti durante il carico. L'ampia superficie di appoggio contribuisce a proteggere il carico che si sta sollevando da graffi e ammaccature.

Specifiche generali

Tipo di imbracatura	Tela
Carico in trazione	1000kg
Carico di lavoro sicuro (sollevatore)	800kg
Fattore di sicurezza	7:1
Materiale	PET
Colore	Viola
Applicazioni	Movimentazione merci, movimentazione imbarcazioni, costruzioni Taglio e trasporto dei tronchi

Specifiche meccaniche

Lunghezza	2000mm
Larghezza	50mm
Raccordi terminali	Occhi occhio a occhio piatto

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio	Da -40 °C a +100 °C.
---------------------------------	----------------------

Omologazioni

Standard soddisfatti

EN 1492-1

