


113A.12C 113A.C - Clés à molette chromées



- Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum.
- Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
- Sens de rotation de la molette à droite.
- Gamme de 4" à 24".
- Présentation : corps chromé et faces tête polies.

A [mm]: 34

B [mm]: 80,0

C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0

C1 [mm]: 31

E [mm]: 10,0

E maxi [mm]: 10

E1 [mm]: 18,0

E2 [mm]: 10,2

E3 [mm]: 13,0

E4 [mm]: 10,0

L [mm]: 306

L1 [mm]: 34

[g]: 700