

## Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter - USB powered - zwart

Productcode: MDP2DVID2



Met deze Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter kunt u uw mDP-apparaat (MacBook, MacBook Pro, MacBook Air etc.) op elk DVI scherm, inclusief tv's en Apple Cinema Display HD, aansluiten, waardoor u de aanschafkosten van een voor Mini DisplayPort geschikt beeldscherm kunt besparen.

Met zijn compact, lichtgewicht design is de Mini DisplayPort naar DVI-D adapter een handig reisaccessoire voor uw Surface Pro of Ultrabook, omdat deze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Het ultramobile ontwerp maakt deze beeldscherm adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Bovendien wordt de DVI converter gevoed door één USB-poort, zodat u geen extra kabels of laders nodig hebt.

De Mini DisplayPort naar DVI adapter biedt een actieve conversie en is geschikt voor full dual-link resoluties (tot 2560 x 1600), waarbij uw scherm kan worden gespiegeld of uw desktop kan worden uitgebreid zodat u over meer werkruimte beschikt. De adapter ondersteunt plug & play waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

De MDP2DVID2 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Een praktische aanvulling op een thuishkantoor of vergaderruimte

- Ideaal voor displays bij beurzen en entertainmentcentra
- Perfect voor grote schermen met hoge DVI resoluties
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

## Eigenschappen

- Ondersteunt elk DVI-D beeldscherm inclusief tv's en Apple Cinema Display HD
- Ondersteunt resoluties tot 2560 x 1600 met Dual-Link DVI
- Gevoed via een enkele USB 2.0-poort
- Eenvoudige plug-and-play installatie

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.2a
Chipsetcode	Synaptics VMM2320

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	Dual Link: 2560x1600  Single Link: 1920x1080
Ondersteunde resoluties	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

---

### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
-------------	---



Connector B                      DVI-I (29-polig)

Voeding

Inclusief voedingsadapter                      Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur                      0 to 45 (32°F to 113°F)  
 Opslagtemperatuur                      -10 to 70 (14°F to 158°F)  
 Vochtigheid                      10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen


Kleur                      Zwart  
 Type behuizing                      Kunststof  
 Kabellengte                      14.1 in [35.8 cm]  
 Lengte product                      3.3 in [84.0 mm]  
 Breedte product                      2.3 in [59.0 mm]  
 Hoogte product                      0.5 in [13.0 mm]  
 Gewicht product                      3.6 oz [103.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length                      6.9 in [17.5 cm]  
 Package Width                      5.7 in [14.5 cm]  
 Package Height                      1.2 in [30.0 mm]  
 Verzendgewicht (verpakt)                      6.0 oz [169.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd                      Mini DisplayPort naar DVI adapter



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

