

330-serien strømtenger

Med et nytt blikk på strømmålinger

Sann-RMS



Fluke 330-serie strømtenger gir deg alle de funksjonene du trenger for ditt eget arbeid. Slank kropp og "kjeft", passer perfekt i hånden og kan brukes der det er trangt. Meterkontrollene er plassert slik at målingene kan utføres med bare én hånd. Stort, brukervennlig, bakgrunnsbelyst display (ikke Fluke 333) er lett å se, og en anvendelig "Display Hold"-knapp låser måleverdien på skjermen. Måling av startstrøm for motorer, belysning osv., er enkel med startstrømfunksjonen (ikke Fluke 333). Alle modeller har tre års garanti.

Sikkerhetsstandarder

Alle innganger er beskyttet i henhold til EN61010-1, 600 V CAT III. UL-, CSA- og TÜV-registrert.

Funksjoner

Funksjoner	333	334	335	336	337
Sann-rms			•	•	•
Bakgrunnsbelysning		•	•	•	•
Automatisk avstengning	•	•	•	•	•
Display Hold	•	•	•	•	•
Startstrøm for motorer		•	•	•	•
Indikator for lav batterispennin	•	•	•	•	•
Stor kjeft				•	•
MIN/MAX					•
AC/DC-strøm				•	•

Spesifikasjoner

Funksjoner	område	333	334	335	336	337
Strøm AC	0 -400,0 A	2% ± 5 tellinger				
	0 -600,0 A		2% ± 5 tellinger	2% ± 5 tellinger	2% ± 5 tellinger	
	0 -999,9 A					2% ± 5 tellinger
Crestfaktor	0 -600,0 A			2,4 @ 500 A	3 @ 500 A	
				2,0 @ 600 A	2,5 @ 600 A	
	0 -999,9 A				2,5 @ 600 A	3 @ 500 A
					1,42 @ 1000 A	
Strøm DC	0 -600,0 A				2% ± 3 tellinger	
	0 -999,9 A					2% ± 3 tellinger
Oppstartstrøm	Integreringstid		100 mS	100 mS	100 mS	100 mS
Spennin AC	0 -600,0 V	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger
Spennin DC	0 -600,0 V	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger
Motstand	0-600,0 Ω	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger
	0-6000 Ω		1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger	1,5% ± 5 tellinger
Kontinuitet		= 30 Ω	= 30 Ω	= 30 Ω	= 30 Ω	= 30 Ω
Frekvens (på strøm fra 5A)	5-400 Hz					0,5% ± 5 tellinger

Batterienes levetid: Alkalisk, 150 timer

Mål (HxBxD): 238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334 og 335)
251 mm x 79 mm x 41 mm (336 og 337)

Vekt: 0,312 kg

Kjeftåpning: 30 mm (333, 334, 335)
42 mm (336, 337)

Tre års garanti

LISTED



Tilbehør og bestillingsinformasjon

Inkludert tilbehør

C33 myk veske, TL75 testledninger, 2 AA alkaliske batterier, instruksjonskort og ark med sikkerhetsinformasjon

Bestillingsinformasjon

Fluke 333 Strømtang

El.nr: 8091684

Fluke 334 Strømtang

El.nr: 8091685

Fluke 335 Strømtang med sann-rms

El.nr: 8091686

Fluke 336 Strømtang med sann-rms

El.nr: 8091687

Fluke 337 Strømtang med sann-rms

El.nr: 8091688