

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **TRANSCCEPTOR COMPATIBLE HPE:** Equivalente al módulo MMF HPE® JL484A - Programado y probado para garantizar una integración perfecta con los conmutadores y enrutadores HPE® para ofrecer una conectividad 25G fiable hasta 100m
- **MAXIMICE EL ANCHO DE BANDA:** Para tareas que requieren un gran ancho de banda, como migraciones de datos, transferencias a gran escala, almacenamiento de alto rendimiento, transmisión de contenidos sin interrupciones y cargas rápidas de contenidos en línea
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 25GBASE-SR SFP28 - 25Gbps - Fibra multimodo (MMF) - Conector LC - 850nm Tx/Rx - Distancias de hasta 100m - Admite monitorización de diagnóstico digital (DDM/DOM)
- **COMPATIBLE CON SWITCHES CONFORME A MSA:** El transceptor de fibra óptica es compatible con modelos de switch de Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link®, y otras marcas que admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este transceptor óptico de 25 Gigabit está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Estándares Industriales	IEEE 802.3by 25GBASE-SR

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	25,78 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]

Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	25 Gbps
MTBF	4.020,594 Horas a 55°C (131°F)
Consumo de Energía	<1.2 W

Conector(es)

Conector A	1 - Ranura SFP 1 - 20-Pin SFP28
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	85% HR

Características Físicas

Longitud del Producto	2.2 in [5.6 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.5 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]

Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]
-----------------------------	-----------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.