

指示灯, 紧凑, 22 mm, 圆形, 金属, 红色, 透镜, 平滑, 带支架
 , 工作电压 110 V AC, 螺栓型端子连接



产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	指示灯
产品的规格	紧凑型设备
产品类型名称	3SU1
生产商产品编号	
<ul style="list-style-type: none"> • 随附夹具 	3SU1550-0AA10-0AA0

箱体	
形状 外壳前部的	圆形的

操作装置	
产品扩展 可选 发光元件	不
颜色	
<ul style="list-style-type: none"> • 操纵元件的 	红色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.5 mm

前环	
产品组件 正面固定环	不

支架	
----	--

材料 支架	金属
-------	----

综合技术数据

产品组件	
• 发光元件	是的
绝缘电压	
• 测定值	320 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
消耗电流	
• 最大值	20 mA
防护等级 IP	IP66 , IP67 , IP69 (IP69K)
• 连接端子	IP20
防护等级 NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波 50g / 11 ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
工作时长 典型	100 000 h
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	P
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	P

供电电压

电压类型 电源电压	
• 发光元件的	AC
供电电压 发光元件的 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	110 V
• 60 Hz 时 测定值	110 V
相对负公差 电源电压	20 %
相对正公差 电源电压	20 %

控制电路/控制

接通电流 最大值	3 A
-----------------	-----

接口/ 接线端子

电气连接规格	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 单芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 0.75 mm ²)
• 单芯线的 无电缆末端加工	2x (1.0 ... 1.5 mm ²)
• 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm ²)
• 细芯线的 无电缆末端加工	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• 在 AWG 导线处	2x (18 ... 14)
拧紧扭矩 支架中的螺栓	1 ... 1.2 N·m
拧紧扭矩	
• 螺栓连接时	0.8 ... 1 N·m

照明灯	
发光元件的类型	LED
颜色 发光元件的	红色
光线强度	450 ... 1 120 mcd

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3K6 (相对空气湿度为 10 ...95%时 , 前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露)

装入/固定/外廓尺寸	
高度	40 mm
宽度	30 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	12.9 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	49.6 mm

正树/批准 :


General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC  CSA  UL	 EAC  CE EG-Konf.

[Miscellaneous](#)


Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...) www.siemens.com/sirius/catalogs
- Industry Mall (网上订购系统) <https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1251-6AC20-1AA0>
- Cax 在线发生器 <http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1251-6AC20-1AA0>
- Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...) <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1251-6AC20-1AA0>



110 V AC
-P



上一次修改：

2019/10/2