




185-16

E0845092

Rörkabelsko KRF, 185mm2, M16



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (Imax)	440 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Mått & Dimensioner:

HS	17 mm
ID	21 mm
OD	27 mm
T	6 mm

P1	17 mm
P2	20 mm
L	85 mm
N	31 mm
W	39 mm
MOQ	25 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	16 .
Nominell area	185 mm²
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	185-16
E-nummer	E0845092

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845092
MOQ	25 .
Streckkod	733117611997
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	185-16
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - order@nelco.se - www.nelco.se