


M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Product ID: SAT32M225



Optimaliseer uw systeemprestatie door de snelheid van een M.2 SSD toe te voegen aan elke 2,5 inch SATA-applicatie met de SAT32M225 M.2 SSD-naar-SATA-adapter.

Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, met een M.2 SSD, waardoor uw uw datatransmissieknelheid vermindert met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. M.2 SSD's kunnen u ook geld besparen door verlaging van het stroomverbruik van uw normale platterschijven.

Bescherm de gezondheid van uw schijf met een open-frame design, waardoor maximale warmteafvoer wordt gegarandeerd.

De SAT32M225 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verander een ongebruikte M.2 (NGFF) schijf in een typische 2,5 inch SATA solid state drive
- Voor het terughalen/back-uppen van data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard SATA-computer
- Toegang tot M.2 (NGFF) schijven van een externe bron, zoals een SATA schijfbehuizing of docking station

Features

- Stalen open-frame montagesteun
- Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
- Ondersteunt B key M.2 SSD's
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Ondersteunt M.2 SSD Solid State Drives (2230, 2242, 2260, 2280) over de volle lengte
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Interface	SATA
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230
		2242
		2260
		2280
Schijfinstallatie	Vast	
Schijftype	M.2 SATA (NGFF, B-Key)	
Prestaties	Algemene specificaties	Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
	Hot-swappable	Nee
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
	Schijfaansluitingen	1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.8 in [70 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [36 g]
	Hoogte product	0.3 in [7 mm]
	Lengte product	3.9 in [100 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter
		1 - Set montageschroeven
		1 - Installatiehandleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.