

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE COMPACT LINE接口模块，用于Siemens S7-1500系统，带S7-1500专用标记，连接1到16通道，直插式连接，模块厚度：82.5 mm

优势

- 两个14位FLK 插座
- 预打印的通道标识
- 三层螺钉接线端子

商业数据

订货号	2908465
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK212S
产品关键代码	DK212S
目录页面	页码495 (C-5-2019)
GTIN	4055626352596
单件重量（含包装）	218.1 g
单件重量（不含包装）	218.1 g
原产地	US

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	14
通道数目	4

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
供电电压的最大总电流	7 A

所支持的控制器 SIEMENS S7-1500

适用的I/O卡件	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0
	6ES7532-5HD00-0AB0
	6ES7532-5ND00-0AB0
	6ES7531-7QF00-0AB0
	6ES7550-1AA01-0AB0
	6ES7551-1AB01-0AB0
	6ES7552-1AA00-0AB0
	6ES7553-1AA00-0AB0

连接数据

现场侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	2
位数	14
针距	2.54 mm

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 无源模块



2908465

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908465>

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸	
宽度	82.5 mm
高度	75.8 mm
深度	63 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 60 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 无源模块




2908465


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908465>

图纸

尺寸图



电路图



VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 无源模块



2908465

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908465>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908465>

CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	7 A	26 - 14	-
每分支	60 V	1 A	26 - 14	-

cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	7 A	26 - 14	-
每分支	60 V	1 A	26 - 14	-

UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	7 A	26 - 14	-
每分支	60 V	1 A	26 - 14	-

CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	7 A	26 - 14	-
每分支	60 V	1 A	26 - 14	-

cULus认证				
---------	--	--	--	--

cCSAus				
--------	--	--	--	--

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 无源模块



2908465

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908465>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn