

Anciennement connu comme : Easy Flex® 47-200



Huile



Applications légères

Gants de travail enduits de nitrile avec une excellente préhension, offrant une alternative plus durable au coton

- Une protection assurée :** Les gants enduits de nitrile léger ActivArmr® 47-200 offrent une plus grande résistance à l'abrasion* et une meilleure protection des mains contre les accrocs, les perforations et les coupures que les gants standard en coton ou en tricot ficelé de 8oz/227g.
- Confort élevé :** Ces gants ActivArmr® sont dotés d'une conception ergonomique flexible, d'une enduction nitrile améliorant la préhension sur les doigts et la paume, laissant le dos de la main plus frais et plus respirant.

*Ils durent 5 fois plus longtemps que les produits en coton standard.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Ajustement de pièces et systèmes
- Réparation de moteurs et transmissions
- Assemblage et montage de composants
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Livraison d'équipements finis
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Chargement et déchargement de matériel de traitement

Anciennement connu comme : Easy Flex® 47-200

Principales propriétés

- Revêtement léger en nitrile :** Résistance aux accrocs, à la perforation, aux coupures et à l'abrasion
- Conception ergonomique et flexible :** Pour des gants de sécurité confortables avec une sensation de fraîcheur

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2111A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 47-200	Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Coton interlock Modèle de manchette: Poignet tricot	N/A	6, 7, 8, 9, 10	272-289 mm ; 10.70- 11.37 pouces	Vert	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.