



Impressoras de etiquetas robustas e fiáveis,
concebidas para resistir aos obstáculos
presentes em locais de trabalho

Impressora de etiquetas M210/Impressora de etiquetas M211

O etiquetador mais fiável do mundo, agora otimizado para dispositivos móveis.

Principais aplicações



Fios e cabos

Mangas, autolam., «wire wraps», etiquetas de sinalização, marcadores de cabos




DataCom

Autolam., etiquetas de sinalização, painéis de junção, etiquetagem de placas de face



Sistema elétrico

Mangas, autolam., «wire wraps», marcadores de cabos, sinalização e painéis elevados



Otimização/5S

Etiquetagem para bastidores, medidores e meios recipientes



Identificação geral

Marcações direcionais, etiquetagem de equipamentos

Características únicas

- Imprime etiquetas com a aplicação Etiquetas Expresso Brady para iOS e Android
- Resiste a quedas de 1,8 m, a esmagamentos até 115 kg e possui uma resistência a choque e vibrações de grau militar conforme MIL-STD-810G método 5.16.6 SA4.6.5
- Tecnologia avançada de bateria para uma utilização durante todo o dia — imprime 300 etiquetas com a bateria completa
- 11 guias de design de etiquetas, 22 simbologias de código de barras, 85 tipos de letra, 31 idiomas e mais de 1400 símbolos
- Importa dados a partir de folhas de cálculo e permite guardar e partilhar etiquetas
- Mais de 90 cartuchos, feitos de 12 materiais únicos, com larguras da etiqueta de tamanho predefinido e contínuas entre 6,4 mm e 19,1 mm

Saída de etiquetas

Velocidade: imprime até 100 etiquetas por dia a 15,2 mm por segundo

Qualidade: resolução de impressão de 203 dpi

Acessórios opcionais

- Ímã removível para uma criação de etiquetas tipo mãos-livres
- Caixas de transporte rígidas e leves para proteger a sua impressora de etiquetas e manter os acessórios organizados
- O gancho para cinto permite o transporte com as mãos livres
- A fonte de alimentação externa carrega a impressora de etiquetas, o telemóvel ou o tablet

Kits disponíveis

Impressora com kit de acessórios

Vinil autolaminado popular, mangas retráteis, «wire wraps», material Print-on Hook BradyGrip e vinil para uso no interior/exterior são oferecidos como etiquetas de tamanho predefinido ou fita contínua em cartuchos fechados



O gancho para cinto permite o transporte com as mãos livres

Etiquetador industrial robusto, concebido para resistir e prosperar em qualquer local de trabalho



Faça mais durante todo o dia com a impressão de 300 etiquetas com uma só carga completa

Ligação Bluetooth rápida e fiável



Criação de etiquetas apenas com um toque.

Opte pela mobilidade e obtenha mais opções com a aplicação Etiquetas Expresso Brady.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



O etiquetador inteligente e resistente que pertence a qualquer local de trabalho

Principais aplicações



Fios e cabos

Mangas, autolam., «wire wraps», etiquetas de sinalização, marcadores de cabos




DataCom

Autolam., etiquetas de sinalização, painéis de junção, etiquetagem de placas de face



Sistema elétrico

Mangas, autolam., «wire wraps», marcadores de cabos, sinalização e painéis elevados



Otimização/5S

Etiquetagem para bastidores, medidores e meios recipientes



Identificação geral

Marcações direcionais, etiquetagem de equipamentos

Características únicas:

- Formata automaticamente etiquetas com 11 guias de design de aplicação previamente carregados, para a criação rápida e precisa de etiquetas
- Resistência a choque e vibrações de grau militar conforme MIL-STD-810G método 5.16.6 SA4.6.5 — testada quanto a quedas, para resistir aos locais de trabalho mais difíceis
- Tecla de atalho e menus de fácil acesso para a rápida criação de etiquetas, símbolos a bordo e a capacidade de armazenar 12 ficheiros de etiquetas até 2 MB
- Capacidade de criar UPC, DataMatrix e códigos QR
- Medidor de material de etiquetas integrado, que permite controlar o material restante no cartucho
- Mais de 90 cartuchos compatíveis fáceis de carregar, com larguras da etiqueta de tamanho predefinido e contínuas entre 6,4 mm e 19,1 mm

Saída de etiquetas

Velocidade: imprime até 100 etiquetas por dia a 10,2 mm por segundo

Qualidade: resolução de impressão de 203 dpi

Acessórios opcionais

- Ferramenta multifuncional que inclui um íman robusto, um suporte retrátil e lanterna
- Íman removível para uma criação de etiquetas tipo mãos-livres
- Conjunto de baterias de íões de lítio recarregáveis
- Caixas de transporte rígidas e leves para proteger a sua impressora de etiquetas e manter os acessórios organizados

Kits disponíveis

Impressora com kit de acessórios

Comunicação fácil e rápida entre o cartucho e a impressora

Funciona com cartuchos de etiquetas de tamanho predefinido, fáceis de carregar e contínuos, em 12 materiais

Oferece um visor LCD com retroiluminação

Agarra-se à etiqueta após o corte

Formata automaticamente as etiquetas para aplicações comuns

Apresenta um design ergonómico e central




Mais de 100 símbolos e tamanhos dos tipos de letra até 40 pontos

Passou nos testes de choque e vibração de grau militar



De que modo é que etiquetas de tamanho predefinido mudam as regras do jogo?

- Impressão em toda a etiqueta, minimizando o espaço desperdiçado
- Pontas arredondadas em vez de corte contínuo
- Tamanhos consistentes entre etiquetas



	Fios e cabos	Sistema elétrico e Datacom	Laboratório	Identificações gerais	Etiquetas de tamanho predefinido disponíveis
B-342 As mangas termorretráteis PermaSleeve® oferecem uma solução para a marcação de fios que combina velocidade, facilidade de utilização e fiabilidade no que respeita à identificação de alta qualidade e duradoura.	★	★			
B-403 A etiqueta em papel hidrossolúvel é autoadesiva e muito fácil de aplicar. A exposição da etiqueta a água morna permite a dissolução completa em apenas 30 segundos, sem danificar a superfície à qual foi aplicada e sem deixar quaisquer resíduos. Reduz o trabalho necessário para remover etiquetas, reduzindo a manutenção dos filtros e drenos, e permitindo a fácil reidentificação de itens reutilizáveis numa ampla gama de indústrias.			★	★	
B-414 Facilite a identificação dos seus fios e cabos — a Brady e a VELCRO® Brand juntaram-se para lhe oferecer o material Print-on Hook BradyGrip™, um material exclusivo de impressão e colocação que pode ser facilmente aplicado, reposicionado e removido.		★		★	
B-423 Poliéster branco brilhante com adesivo permanente. Pode ser utilizado para a identificação de componentes, etiquetagem de códigos de barras, placas de potência e identificação painéis solares.		★		★	✓
B-427 A etiqueta autolaminada da Brady inclui uma zona imprimível, e um laminado translúcido autoadesivo que pode ser enrolado num cabo.	★	★	★		✓
B-430 Poliéster transparente brilhante com adesivo permanente. Pode ser utilizado para placas de potência e de série utilizando caracteres alfanuméricos, códigos de barras, símbolos gráficos e logótipos que exijam uma qualidade elevada.		★	★	★	
B-461 Poliéster autolaminado de laboratório, imprimível e de elevado desempenho. A constituição ultrafina evita bloqueios em bastidores e tubos de centrifugação. Adequado para a aplicação de azoto líquido se o material estiver enrolado à volta de si mesmo.			★	★	
B-488 Poliéster branco mate resistente a solventes com adesivo permanente.		★	★	★	
B-499 Tiras de tecido contínuas e estreitas em nylon, para o alinhamento em blocos de terminais. O modo de bloco de terminais da impressora permite o espaçamento especificado pelo utilizador.	★	★	★	★	✓
B-581 A película de vinil reposicionável (B-581) é um material durável, flexível e de elevado brilho, ideal para a marcação no interior/exterior sempre que é necessário um reposicionamento frequente.				★	
B-595 O vinil B-595 adere bem a itens de baixa energia superficial, incluindo: Tubos PVC, caixas de equipamento moldadas a sopro, plásticos ABS, superfícies revestidas a pó e equipamentos feitos de plásticos reciclados. O material B-595 também adere perfeitamente em superfícies altamente texturizadas, como paredes de blocos de betão, madeira irregular, plásticos texturizados, tubos rugosos e tubos envolvidos em papel.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropileno — material branco económico, resistente a químicos e a elevadas temperaturas.			★	★	

Identificação de voz e datacom



Sinalizadores de cabos



Etiquetas para blocos de punções e painéis de junção




Marcadores de cabos autolaminados



Material de vinil contínuo




Mangas de marcação de fios PermaSleeve



Material Print-on Hook BradyGrip

Identificação elétrica



Marcadores de blocos de terminais



Etiquetas para painéis de controlo e painéis elétricos

Identificação de instalações e de segurança



Etiquetas de instalações e de segurança para interior e exterior



Identificação de armazém



Etiquetas industriais gerais

Materiais da impressora de etiquetas M210/M211



Etiquetas para fios e cabos em vinil autolaminado (B-427)

As etiquetas incluem uma área transparente e não imprimível, que envolve a área de impressão para proteger o texto. O material de vinil oferece uma maior resistência a solventes, óleo, gordura, sujeira e água.

Intervalo de temperaturas: -40 °C a 70 °C.
Reconhecido pela UL.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Largura da área imprimível LI (mm)	Altura da área imprimível AI (mm)	Etiquetas por rolo	Diâmetro máx. do fio (mm)
B-427: Vinil autolaminado									
▶	M21-11-427	Preto no branco	12,70	—	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Preto no branco	25,40	—	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Preto no branco, transparente	19,05	4,30	—	9,53	—	1	3,00
▲	M21-1000-427	Preto no branco, transparente	25,40	4,30	—	9,53	—	1	5,10
▲	M21-1250-427	Preto no branco, transparente	31,75	4,30	—	12,70	—	1	5,70
▲	M21-1500-427	Preto no branco, transparente	38,10	4,30	—	12,70	—	1	8,10



Etiquetas para fios e cabos em tecido de nylon (B-499)

As etiquetas envolvem os fios e são altamente flexíveis, adaptando-se a superfícies de elevada curvatura. Com o modo de marcador de fios, o texto repete automaticamente na etiqueta. As etiquetas também podem ser utilizadas para sinalizar com o modo de sinalização. As etiquetas de tamanho predefinido permitem tamanhos consistentes entre etiquetas.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Etiquetas por rolo
B-499: Tecido de nylon						
⊙	M21-375-499	Preto no branco	9,53	4,88	—	1
⊙	M21-500-499	Preto no branco	12,70	4,88	—	1
⊙	M21-750-499	Preto no branco	19,05	4,88	—	1
▲	M21-11-499	Preto no branco	19,05	—	12,70	140
▲	M21-131-499	Preto no branco	25,40	—	12,70	121
▲	M21-18-499	Preto no branco	25,40	—	19,05	121
▲	M21-136-499	Preto no branco	38,10	—	19,05	91
▲	M21-137-499	Preto no branco	50,80	—	19,05	73



Material Print-on Hook BradyGrip (B-414)

O material Print-on Hook BradyGrip é uma solução única que permite imprimir e aplicar facilmente a identificação diretamente em grupos de cabos. A superfície posterior aderente facilita a reposição ou remoção, pelo que não são necessárias dispendiosas tarefas de edição. Basta imprimir e aplicar: é muito simples!




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Intervalo de tamanhos recomendados Velcro® One-Wrap® para utilizar com o BradyGrip™ (mm)	Etiquetas por rolo
B-414: poliéster						
⊙	M21-250-414	Preto no branco	6,35	3,048 m	10-13	1
⊙	M21-500-414	Preto no branco	12,70	3,048 m	13-16	1
⊙	M21-750-414	Preto no branco	19,05	3,048 m	20-50	1

Marcadores de fios termorretráteis PermaSleeve PS (B-342)

As mangas de grau militar/industrial oferecem o melhor no que respeita à durabilidade do marcador, à permanência e à aparência. Os marcadores termorretráteis 3:1 adaptam-se na perfeição aos fios, são resistentes a borrões e retardadores de chama. Intervalo de temperaturas: -55 °C a 135 °C. Em conformidade com RoHS e reconhecido pela UL.

Cumpra as especificações:

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

Testado conforme:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202





Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Altura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo	Diâmetro mín. do fio (mm)	Diâmetro máx. do fio (mm)
B-342: Poliolefina termorretrátil							
	M21-125-C-342	Preto no branco	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Preto no branco	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Preto no branco	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Preto no branco	16,38	2,13	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Preto no amarelo	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Preto no amarelo	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Preto no amarelo	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Preto no amarelo	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Tiras adesivas para painéis de junção (B-499 e B-595)

Material contínuo para a identificação de portas, que inclui espaçamento especificado pelo utilizador ao utilizar o modo de painel de junção.

- Tecido de nylon permanente B-499 — material de força industrial duradouro, concebido para se adaptar a superfícies curvas ou lisas.
- Vinil permanente B-595 — extremamente flexível, adequado para superfícies irregulares e utilização no exterior. Oferece uma excelente resistência a óleos, detergentes, sujidade, fuligem e diversos solventes.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo
B-499: Tecido de nylon					
	M21-375-499	Preto no branco	9,53	4,88	1
	M21-500-499	Preto no branco	12,70	4,88	1
B-595: Vinil					
	M21-375-595-WT	Preto no branco	9,53	6,40	1
	M21-500-595-WT	Preto no branco	12,70	6,40	1

Tiras adesivas de blocos de terminais (B-499)

Tiras de tecido contínuas e estreitas em nylon, para o alinhamento em blocos de terminais. O modo de bloco de terminais da impressora permite o espaçamento especificado pelo utilizador.





Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo
B-499: Tecido de nylon					
	M21-375-499-TB	Preto no branco	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Preto no branco	12,70	4,88	1



Etiquetas de poliéster para marcações internas no painel e identificação geral (B-423, B-430 e B-488)

- B-423: poliéster branco brilhante com adesivo permanente.
- B-430: poliéster transparente brilhante com adesivo permanente.
- B-488: poliéster branco mate resistente a solventes com adesivo permanente.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Etiquetas por rolo
B-423: poliéster						
	M21-250-423	Preto no branco	6,35	6,40	—	1
	M21-375-423	Preto no branco	9,53	6,40	—	1
	M21-500-423	Preto no branco	12,70	6,40	—	1
	M21-750-423	Preto no branco	19,05	6,40	—	1
	M21-7-423	Preto no branco	19,05	—	12,70	140
	M21-17-423	Preto no branco	25,40	—	12,70	121
	M21-18-423	Preto no branco	25,40	—	19,05	121
	M21-30-423	Preto no branco	38,10	—	19,05	91
	M21-137-423	Preto no branco	50,80	—	19,05	73
B-430: poliéster						
	M21-250-430	Preto no transparente	6,35	6,40	—	1
	M21-375-430	Preto no transparente	9,53	6,40	—	1
	M21-500-430	Preto no transparente	12,70	6,40	—	1
	M21-750-430	Preto no transparente	19,05	6,40	—	1
	M21-250-430-WT-CL	Branco no transparente	6,35	6,40	—	1
	M21-375-430-WT-CL	Branco no transparente	9,53	6,40	—	1
	M21-500-430-WT-CL	Branco no transparente	12,70	6,40	—	1
	M21-750-430-WT-CL	Branco no transparente	19,05	6,40	—	1
B-488: poliéster						
	M21-375-488	Preto no branco	9,53	6,40	—	1
	M21-500-488	Preto no branco	12,70	6,40	—	1
	M21-750-488	Preto no branco	19,05	6,40	—	1



Vinil reposicionável (B-581)

A escolha ideal para marcações no interior, onde é necessária um reposicionamento constante, como e, prateleiras. O adesivo especial permite a fácil remoção de uma etiqueta, de forma que possa ser recolocada mais do que uma vez.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento do rolo (m)	Etiquetas por rolo
B-581: Vinil					
	M21-500-581-WT	Preto no branco	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Preto no branco	19,05	6,40	1

Etiquetas em vinil para o interior e o exterior, para segurança, instalações e otimização/5S (B-595)

Material de vinil contínuo para etiquetas de otimização/5S, marcadores de tubos, identificação de equipamentos e de áreas de produção. Estas etiquetas oferecem uma excelente resistência a óleos, detergentes, sujidade, fuligem e diversos solventes. Adesivo permanente, extremamente flexível, adequado para superfícies irregulares e utilização no exterior.

- Durabilidade média de 8–10 anos no exterior*
- Intervalo de temperaturas: –40 °C a 82 °C.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo
B-595: Vinil					
⊙	M21-375-595-GY	Preto no cinzento	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Preto no cinzento	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Preto no cinzento	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Preto no laranja	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Preto no laranja	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Preto no laranja	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Preto no branco	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Preto no branco	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Preto no branco	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Preto no branco	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Preto no amarelo	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Preto no amarelo	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Preto no amarelo	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Preto no amarelo	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Branco no preto	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Branco no preto	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Branco no preto	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Branco no azul	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Branco no azul	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Branco no azul	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Branco no castanho	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Branco no castanho	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Branco no castanho	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Branco no verde	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Branco no verde	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Branco no verde	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Branco no roxo	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Branco no roxo	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Branco no roxo	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Branco no vermelho	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Branco no vermelho	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Branco no vermelho	19,05	6,40	1

* A durabilidade média prevista do produto no exterior depende de falhas conforme o utilizador, condições meteorológicas, técnicas de montagem e cor do material. A durabilidade de 8 a 10 anos no exterior aplica-se apenas a etiquetas em vinil. A durabilidade em fita poderá variar.

Impressora de etiquetas M211

N.º do artigo	Descrição
170381	Impressora M211 — EMEA

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um cartucho de etiquetas M21-750-499, um cabo de alimentação CA com tomadas da UE, Reino Unido e EUA e um guia de início rápido.

Kits de impressora de etiquetas M211

N.º do artigo	Descrição
170390	Kit M211 EMEA

Este kit é expedido numa caixa rígida com uma impressora M211, um cartucho de etiquetas M21-750-499, um guia de início rápido, um cabo de alimentação CA com tomadas da UE, Reino Unido e EUA, um gancho para cinto e uma fonte de alimentação.



Acessórios M211

N.º do artigo	Descrição
170385	Gancho para cinto M211
170386	Caixa rígida M211
170387	Fonte de alimentação M211
170388	Adaptador de parede CA M211 EMEA
170425	Acessório apenas com íman M211



Especificações da impressora

Especificações	
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi)	203
Velocidade de impressão (mm/s)	15,24
Funcionalidade de cor	Monocolor
Etiquetas contínuas ou de corte por molde	Contínuas e de corte por molde
Largura máx. da etiqueta (mm)	19,05
Comprimento máx. da impressão (mm)	914,40
Utilização diária recomendada	100
Impressão autónoma (sem utilizar um PC)	Periférica
Opções de conectividade	Bluetooth® 5 de baixa energia (classe II)
Compatibilidade do software	Aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady*
Telemóveis e tablets suportados	Dispositivos Android com sistema operativo Android 5+ iPhone 5S ou mais recentes com iOS 10+
Tipo de código de barras	Mais de 20 códigos de barras disponíveis, incluindo QR e Datamatrix, utilizando a aplicação Etiquetas Expresso Brady.
Símbolos integrados	Mais de 1400 símbolos nas 18 categorias disponíveis na aplicação Etiquetas Expresso Brady.
Propriedades físicas	
Largura x altura x profundidade (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Peso (kg)	0,54
Indicadores no ecrã	Os símbolos de luz LED apresentam o estado de ligação, o indicador da bateria e mensagens de erro.
Cortador	Cortador automático Com retenção de etiqueta
Garantia	2 anos
Teste de queda	Resistente a quedas de 1,8 metros Resistente a esmagamentos de 115 kg Resistente a choques de qualidade militar (MIL-STD-810G)



* Transfira a aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Impressora de etiquetas M210

N.º do artigo	Descrição
152260	Impressora de etiquetas M210 — embalagem de cartão
152262	Impressora de etiquetas M210 — embalagem de cartão — Rússia

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um Guia de início rápido e um cartucho de etiquetas M21-750-499.

Kits de iniciação M210

N.º do artigo	Descrição
311307	Kit de impressora M210 UE
311310	Kit de impressora M210 Rússia
311308	Kit de impressora M210 Reino Unido
311309	Kit de impressora M210 EUA

Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartucho de etiquetas M21-750-499.

Kits de aplicação M210

N.º do artigo	Descrição
311311	Kit elétrico M210 UE
311317	Kit elétrico M210 Rússia
311312	Kit elétrico M210 Reino Unido
311313	Kit elétrico M210 EUA
311314	Kit TeleDatacom M210 UE
311318	Kit TeleDatacom M210 Rússia
311315	Kit TeleDatacom M210 Reino Unido
311316	Kit TeleDatacom M210 EUA

Kit elétrico: Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1000-427, M21-750-595-YL e M21-750-499.

Kit TeleDatacom: Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1250-427, M21-250-423 e M21-750-499.



Acessórios

N.º do artigo	Descrição
110416	Adaptador de CA, Europa 220 V — M210
110417	Adaptador de CA, Reino Unido 240 V — M210
110937	Adaptador de CA, EUA 110 V — M210
150617	Bolsa protetora para impressoras portáteis — M210
170385	Gancho para cinto — M210
170420	Bateria de iões de lítio — M210
170421	Caixa rígida — M210
170424	Acessório multifuncional — M210*
170425	Acessório apenas com íman — M210

* O acessório multifuncional consiste num íman, lanterna, suporte, laço de correia e correia de poste. 2 pilhas AAA necessárias (não incluídas).



Especificações da impressora

Especificações	
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi)	203
Velocidade de impressão (mm/s)	10,00
Funcionalidade de cor	Monocolor
Etiquetas contínuas ou de corte por molde	Contínuas e de corte por molde
Largura máx. da etiqueta (mm)	19,05
Comprimento máx. da impressão (mm)	914,40
Utilização diária recomendada	100
Impressão autónoma (sem utilizar um PC)	Autónoma
Opções de conectividade	Nenhumas
Conectividade com PC	Não
Tipo de código de barras	Código 128, código 39, matriz de dados, código QR
Categorias de símbolos	Setas, datacom, elétricos, gregos, elétricos domésticos, internacionais, diversos, aviso
Propriedades físicas	
Largura x altura x profundidade (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg)	0,75
Tipo de teclado	ABC, cirílico
Ecrã	Ecrã LCD monocolor
Cortador	Atuação manual de uma mão Corte reto Com retenção de etiqueta
Garantia	2 anos



**África**

Randburg, África do Sul
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Alemanha, Áustria e Suíça

Egelsbach, Alemanha
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Bélgica
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Dinamarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Espanha e Portugal

Madrid, Espanha
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europa Central e Oriental

Bratislava, Eslováquia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

França

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Hungria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Itália

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Médio Oriente FZE

Dubai, EAU
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Noruega

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Suécia, Finlândia, Países Bálticos

Kista, Suécia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Turquia

Istambul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

**A nossa missão é identificar e proteger
pessoas, produtos e instalações**



Para ajudar a minimizar o nosso impacto
no ambiente, a Brady limita o seu número
de reimpressões.

Estão sempre disponíveis versões atualizadas
para transferir em www.bradyeurope.com.



Pesquise: EUR-M-244-PT

O seu distribuidor