

CARATTERISTICHE

- Acciaio di elevata qualità
- Pannello frontale a due strati
- Contenitore verniciato a polvere
- Design preciso
- Standard di produzione di alta qualità

Contenitore per montaggio in rack ventilato RS Pro, 1U, 84 HP, altezza 44mm 90mm

Codice RS: 665-7706



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Ecco i contenitori per montaggio in rack PF19 RS Pro, una serie di contenitori elettronici di alta qualità e per impieghi pesanti, adatti per un'ampia gamma di usi. Realizzati in una miscela di acciaio laminato di alta qualità e pannelli in alluminio leggero, questi contenitori per montaggio su rack offrono una struttura robusta e, insieme alla robusta finitura verniciata a polvere, forniscono una lunga durata del prodotto anche in ambienti difficili. I contenitori sono facili da usare e assemblare, grazie alla lavorazione di precisione e al design ben progettato. In aggiunta a ciò, i materiali di alta qualità utilizzati per la fabbricazione di questo contenitore RS Pro offrono un prodotto finito robusto ed esteticamente piacevole, adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia a casa che nell'industria.

Specifiche generali


Montaggio	Montaggio su rack
Unità rack	1U
Materiali	Acciaio
Passo orizzontale	84HP
Ventilato	Sì
Maniglie	Sì
Colore	Nero
Per l'uso con	In condizioni esterne ed esposizione agli elementi
Dimensioni rack	Mezza larghezza
Caratteristiche	La gamma di contenitori PF19 è disponibile in un'ampia varietà di dimensioni
A prova di suono	No
Ventola inclusa	No

Specifiche meccaniche

Dimensione	44mm x 483mm x 90mm
Altezza	44mm
Profondità	90mm
Larghezza	483mm

Omologazioni

Dichiarazioni	Certificato di conformità RoHS
Standard soddisfatti	IEC 297 / EIA RS-310 C1977 / DIN 41494 / ASTM D610-01 / ASTM B117



PF 19 inches Part List :


Item	Material	Contents of Kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Top / Base Panel	Mild steel 1.2 MM	2	2	2	2	2	2
2. General Purpose Bar (90mm/other models)	Zinc plate steel 0.9 MM	4/8	8	8	8	8	8
3. Inside Front/ Rear Panel	AL (0.9/1.2 MM)	2 (0.9)	2 (0.9)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)
4. Side Panel	Mild Steel 0.9 MM	2	2	2	2	2	2
5. Front Panel	AL 3.0 MM	1	1	1	1	1	1
6. Handle	AL extruded	2	2	2	2	2	2
7. Umbrella Phillips screw	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Umbrella Phillips screw	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Flat Head screw	M3x12 with nut	12	12	-	-	-	-
10. Flat Head screw	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Round Head screw	M5x15 with nut	-	4	4	4	4	4
12. Hex screw	M5x15 with nut	4	-	-	-	-	-

Note : Torque 7 in lbs for screw M3
Torque 10 in lbs for screw M4

Available Dimensions :

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)



RS Stock No.	Model	Front Panel (A x B)	Handle Height	Cabinet (E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425x90x39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425x245x39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425x245x83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425x335x83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425x335x128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425x425x128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425x335x172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425x425x172 mm
665-7731	5U-D3	483 x 222	130	425x425x217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425x425x261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425x465x261 mm

Accessori / disegno quotato / Top View / Vista frontale / Vista laterale