

### Principales

Gamme de produit	Harmony XAW
Type de produit ou équipement	Poste de commande complet
Nom de l'appareil	XAWG
Application de la boîte pendante	Trois fonctions
Matière	Renforcé avec des fibres de verre
Composition de la boîte de commande	1&nbsp;Bouton-poussoir encastré, vert, rappel à ressort 1 NO 1&nbsp;Bouton-poussoir encastré, rouge, rappel à ressort 1 "O" 1&nbsp;bouton-poussoir encastré, noir, rappel à ressort 1 NO

### Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	85 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	226 mm
Poids du produit	0,915 kg
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Endurance mécanique	5000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[le] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 CEI 60947-5-4 CEI 61000-6-2 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 CEI 60079-0:2007 CEI 60079-31:2008 CEI 60947-5-5 ISO 13850
Règlement Européen	94/9/CE - directive ATEX
Zone poussiére	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine