


Kabelové provedení

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S



Oblast nasazení

Provedení	přímý
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	30 AC / 60 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	1,5

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		Konektor Ethernet RJ45 -40...70°C
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...80
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 konektor / RJ45 konektor IP20)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1302,5
Materiály		pouzdro: PP Bez halogenů; zástrčka: PC Bez halogenů; Pojistná matice: V4A (1.4404)
Utahovací moment	[Nm]	Pojistná matice: 0,6...1,2
vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m
vhodnost pro vlečné řetězy		ano

Upozornění

Upozornění	Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!
Obsah balení	1 ks

Kabelové provedení

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M12



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; 7 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x RJ45

