

指示灯，22 mm,圆形，塑料，白色，透镜，平滑，带支架，LED 模块 带集成式 LED，AC 110 V，螺栓型端子连接



相似插图

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	指示灯
产品的规格	全套设备
产品类型名称	3SU1
生产商产品编号	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 随附的 LED 模块</li> <li>• 随附夹具</li> <li>• 随附报警器</li> </ul>	<a href="#">3SU1401-1BC60-1AA0</a> <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a> <a href="#">3SU1001-6AA60-0AA0</a>

<b>箱体</b>	
指令位置数目	1

<b>操作装置</b>	
产品扩展 可选 发光元件	是的
颜色	白色
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 操纵元件的</li> </ul>	白色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.45 mm

<b>前环</b>	
产品组件 正面固定环	不
<b>支架</b>	
材料 支架	塑料
<b>显示</b>	
LED 模块数量	1
<b>综合技术数据</b>	
产品组件	
• 发光元件	是的
绝缘电压	
• 测定值	320 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
防护等级 IP	IP66 , IP67 , IP69 (IP69K)
• 连接端子	IP20
防护等级 NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波 50g / 11 ms
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
<b>供电电压</b>	
电压类型 电源电压	
• 发光元件的	AC
供电电压 发光元件的 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	110 V
• 60 Hz 时 测定值	110 V
相对负公差 电源电压	20 %
相对正公差 电源电压	20 %
<b>控制电路/控制</b>	
接通电流 最大值	3 A
<b>辅助电路</b>	
常闭触点数量	
• 用于辅助触点	0
常开触点数量	
• 用于辅助触点	0
转换器数量	
• 用于辅助触点	0
<b>接口/接线端子</b>	

<b>电气连接规格</b>	
• 模块和附件	螺栓连接
<b>可连接的导线截面类型</b>	
• 单芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> )
• 单芯线的 无电缆末端加工	2x (1.0 ... 1.5 mm <sup>2</sup> )
• 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> )
• 细芯线的 无电缆末端加工	2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• 在 AWG 导线处	2x (18 ... 14)
<b>拧紧扭矩 支架中的螺栓</b>	1 ... 1.2 N·m
<b>拧紧扭矩</b>	
• 螺栓连接时	0.8 ... 0.9 N·m

<b>照明灯</b>	
<b>发光元件的类型</b>	LED
<b>颜色 发光元件的</b>	白色
<b>光线强度</b>	900 ... 1 400 mcd


<b>环境条件</b>	
<b>环境温度</b>	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3K6 ( 相对空气湿度为 10 ... 95%时, 前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露 )

<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
<b>紧固类型</b>	安装正面面板
• 模块和附件	面板固定
<b>高度</b>	40 mm
<b>宽度</b>	30 mm
<b>形状 安装配件的开口的</b>	圆形的
<b>装入直径</b>	22.3 mm
<b>装入直径的正向公差</b>	0.4 mm
<b>安装高度</b>	11.8 mm
<b>安装宽度</b>	29.5 mm
<b>安装深度</b>	49.7 mm

正树/批准 :

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Special Test Certificate</a>

Test Certificates	Marine / Shipping				
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other
	<a href="#">Confirmation</a>

### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1103-6AA60-1AA0>

**Cax 在线发生器**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1103-6AA60-1AA0>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1103-6AA60-1AA0>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1103-6AA60-1AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1103-6AA60-1AA0&lang=en)



110 V AC  
-P



上一次修改：

2018/10/31