



Presentazione

Gamma	Thorsman
Gamma prodotto	PROchantier
Nome prodotto	Thorsman cable reel Extended
Tipo prodotto	Extension cable reel
Applicazione	Alimentazione
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V
Corrente nominale [in]	13 A
Colore	Green/black

Caratteristiche tecniche

Presa standard	CEE 7/5
Outlet standard deviation	Francese
Lunghezza cavo	25 m
Sezione cavi	2,5 mm²
Tipo di cavi	H07RN-F3G2.5
Altezza	295 mm
Larghezza	394 mm
Profondità	212 mm
Peso netto	9,04 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP44
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita