




Kunststof P-clips

- HP-serie

Voor permanente of semi-permanente kabelbevestiging. Het geringe gewicht van deze clips maakt het systeem geschikt voor toepassing in de luchtvaart.


Hoofdkenmerken

- vervaardigd uit polyamide
- goede temperatuurbestendigheid en hoge sterkte
- breed scala aan afmetingen



P-Clip H1P - H18P

P-Clip H1P-H18P



P-clip HP.

TYPE	Breedte (W)	Wanddikte (WT)	Montagegat Ø (FH)	Max. Ø	Gatafstand (F)	Radius (R)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
H1P	10,0	0,80	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	naturel (NA)	211-60019
	10,0	0,80	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	zwart (BK)	211-60000
H2P	10,0	1,00	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	naturel (NA)	211-60029
	10,0	1,00	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60001
H3P	10,0	1,00	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	naturel (NA)	211-60039
	10,0	1,00	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60002
H4P	10,0	1,20	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	naturel (NA)	211-60049
	10,0	1,20	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60003
H5P	10,0	1,20	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	naturel (NA)	211-60059
	10,0	1,20	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60004
H6P	10,0	1,20	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	naturel (NA)	211-60069
	10,0	1,20	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60005
H7P	10,0	1,20	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	naturel (NA)	211-60079
	10,0	1,20	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	zwart (BK)	211-60006
H8P	10,0	1,50	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	naturel (NA)	211-60089
	10,0	1,50	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	zwart (BK)	211-60007
H9P	10,0	1,50	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	naturel (NA)	211-60099
	10,0	1,50	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66HS	zwart (BK)	211-60008
H10P	10,0	1,50	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66	naturel (NA)	211-60109
	10,0	1,50	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66HS	zwart (BK)	211-60009
H11P	10,0	1,50	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	naturel (NA)	211-60119
	10,0	1,50	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66HS	zwart (BK)	211-60120
H12P	10,0	1,50	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	naturel (NA)	211-60129
H13P	12,0	1,50	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	naturel (NA)	211-60139
H14P	12,0	1,50	5,2	24,0	21,5	2,0	PA66	naturel (NA)	211-60149
H15P	12,0	1,50	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	naturel (NA)	211-60159
H16P	12,0	1,50	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	naturel (NA)	211-60169
H17P	12,0	1,50	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	naturel (NA)	211-60179
H18P	12,0	1,50	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	naturel (NA)	211-60189

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.