

Harde schijf wisser en docking station - Standalone met 4Kn ondersteuning

Product ID: SDOCK1EU3P2



Met deze harde-schijf wisser wist u een SATA solid-state drive (SSD) of harde schijf (HDD) zonder verbinding met een hostcomputer. Deze wisser is compatibel met 2,5" en 3,5" schijven en ondersteunt SATA I, II en III en stations met een grote capaciteit, inclusief 4Kn schijven.

Maak uw schijven met vertrouwen leeg

U kunt even ontspannen terwijl u deze wisser inzet voor het opruimen, hergebruiken of voor een ander doel instellen van een schijf. Er blijven geen gegevens op het schijf achter en niet is meer toegankelijk met gegevensherstelsoftware.

De SSD en HDD-wisser ondersteunt modi om te wissen ter ondersteuning van een reeks beveiligingsvereisten, waaronder:

- Snel wissen
- Single-pass en multi-pass overschrijven
- Aangepast wissen

- Beveiligd wissen
- Enhanced Secure Erase

De wisser voldoet aan internationale vereisten, waaronder de nieuwe NIST-normen (SP 800-88 Rev1) waarmee wordt gewaarborgd dat alle schijven adequaat worden gewist.

Bewaak wisstatus en houd een log bij

De harde-schijfwisser kan worden verbonden met een RS232 seriële printer, waarna u een record van de wisprocedure kunt printen. Op de afdruk staan de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

Op de LCD kunt u ook de wisprestaties en de voltooiing in de gaten houden.

Maak een back-up van uw gegevens alvorens uw schijf te wissen

De wisser kan worden gebruikt als een SATA-dock als deze is aangesloten op een USB 3.0-computer. De SATA dock ondersteunt gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps.

Bij het gebruik als een dock kunt u:

- Een back-up maken van een schijf
- Een schijf testen
- Gegevens overdragen naar een schijf

SDOCK1EU3P2 is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig SSD's of HDD's moeten wissen
- Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven
- IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Features

- Maak schijven met vertrouwen leeg met gebruik van deze SSD HDD-wisser met wismodi die voldoen aan internationale normen
- Bewaak de status van wisprocedures en bewaar geprinte logboeken voor uw dossier
- Maak een back-up van uw gegevens voordat u een schijf wist, gebruik de wisser als een SATA-dock
- Ondersteunt USB 3.0 gegevensoverdrachtssnelheden van 5 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Xilinx - Spartan-6
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM
	Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
	MTBF	8640 uur
	Port-multiplier	Nee
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Connector(en)	Andere aansluiting(en)
Hostaansluitingen		1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen		2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor het afdrukken van kassabonnen via de RS232 seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer controle taal ondersteunt.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant

		1 - Power-LED
		1 - Activiteit-LED
		1 - HPA/DCO Detect LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.4 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	4.8 in [123 mm]
	Gewicht product	23.2 oz [656 g]
	Hoogte product	2.8 in [70 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.5 in [140 mm]
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.5 lb [2.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - harde-schijfwisser en dock
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.