




Coudé - AS*2*1F AS2211F-N02-07

Fiche technique


General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Spécifications standards

Taille	2 (Base 1/8, 1/4)
Type	2 (Coudé)
Méthode de contrôle	1 (Réglage à l'admission)
Taraudage	N (NPT)
Orifice	02 (1/4)
Taille du tube	07 (1/4")
Option	Sans
Orifice calibré	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Poids	0.030 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[AS_2-3_1F-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ASx2x1F_OMG0107EN-B.pdf](#)