




Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STGN040VAS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Version	câble Ethernet, codage D	
Application	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Courant de sortie total (UL)	[A]	1,66
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...65 °C
Température ambiante en mouvement	[°C]	0...80
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cULus: ...65 °C
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STGN040VAS

Données mécaniques		
Poids	[g]	97,7
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Matière du corps		PP, Sans halogène
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 15 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 1 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP, Sans halogène; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement



EVF530



Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STGN040VAS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP, Sans halogène; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé

