


**脚架安装件**  
**DAMH-Q12-12**  
产品代号: 3371842

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	12
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	2.4 Nm
产品重量	79 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 支架	钢, 镀锌