

SCHEMA TECNICA

GOMMA SPRAY

GONFIA E RIPARA OGNI TIPO DI PNEUMATICO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gomma spray consente di sigillare le forature e contemporaneamente di rigonfiare lo pneumatico. Adatto per qualsiasi tipo di foratura, è destinato sia a gomme con camera d'aria sia a tubeless. Permette di svolgere tutta l'operazione senza bisogno di smontare lo pneumatico e senza sporcarsi le mani. Non è indicato in caso di lacerazione dello pneumatico.

- CAMPI DI IMPIEGO

Gomma spray è un accessorio indispensabile per la moto e un accessorio utile per l'auto perché evita la sostituzione della ruota in caso di foratura. Elimina gli inconvenienti della "sosta forzata" in particolari situazioni: sotto la pioggia, la neve, nella nebbia o nel traffico intenso.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Bianco
• Odore	Tipico
• Peso specifico	0.692 g/cm ³
• Indice di rifrazione	--
• pH	9 ca.

- MODALITÀ D'USO

- disporre lo pneumatico con la valvola verso l'alto
- togliere l'oggetto causa della foratura
- sgonfiare completamente la gomma
- agitare bene la bombola; se è fredda riscaldarla con le mani
- pulire la filettatura della valvola e applicare il raccordo della bombola
- tenendo la bombola in posizione verticale azionare il pulsante erogatore ininterrottamente fino al completo gonfiamento dello pneumatico
- svitare il raccordo e richiudere la valvola
- ripartire immediatamente per facilitare la distribuzione del prodotto all'interno della gomma

- appena possibile controllare la pressione portandola al valore indicato dal costruttore dell'auto e sostituire i gas di **Gomma spray** con aria compressa.

- AVVERTENZE

Usare **Gomma spray** seguendo accuratamente il modo di impiego riportato sulla confezione.

Proteggere la bombola dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni. Teme il gelo

- CONFEZIONE

Confezione: Bombola spray in metallo

Cod. 8470 400 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS