


**NKIS25-XL**

Roulement à rouleaux radiaux

Roulements à aig. NKIS, Série lourde

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	Sans	
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D	47 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C _r	38.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	43.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	7.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	13.200 1/min	vitesse limite
n _G Grease	7.900 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{gr}	7.100 1/min	Vitesse de base
≈m	167,2 g	Poids



Dimensions

r min	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
F	32 mm	Diamètre de piste bague intérieure
s	1 mm	Déplacement axial

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement