

Câble avec prise femelle

ADOGB050MSS0002E05



Application

Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
-------------	--

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...80
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	137,7
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11076



Câble avec prise femelle

ADOGB050MSS0002E05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, noir; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc