

1689488
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689488>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



RJ45面板安装支架，IP67，用于方形面板开口，带开槽连接块，不带安装螺钉，带RJ45插座，CAT5e，插座转插座

商业数据

订货号	1689488
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNNDB
产品关键代码	ABNNDB
GTIN	4017918887292
单件重量（含包装）	15.97 g
单件重量（不含包装）	15.97 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	RJ45
类型	版本6
连接图表	RJ45
型号	RJ45

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
传输介质	铜缆

材料规格

颜色	灰色
标识材料	塑料
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料，平垫片	NBR
外壳材料	塑料

环境和真实条件

环境条件


保护等级	IP67 (插拔式)
	IP20 (未插入)
	IP67

安装

安装类型	板前安装
------	------


图纸

尺寸图



面板开口

示意图



连接器针脚分配

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - 面板安装框架



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689488>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn