

# ALPHA

## 3478UOR080P62 TFR

EAN 4031582400113

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Diamètre de roue             | 80 mm         |
| Largeur de roue              | 30 mm         |
| Dimension de platine         | 103 x 85 mm   |
| Distance entre axe           | 80/77 x 60 mm |
| Diamètre des trous           | 9 mm          |
| Hauteur                      | 108 mm        |
| Résistance à la température  | -25 / +80 °C  |
| Norme                        | EN_12532      |
| Poids                        | 0.412 kg      |
| Dureté du bandage            | Shore D 75    |
| Capacité de charge dynamique | 200 kg        |
| Capacité de charge statique  | 400 kg        |

### Dimensions



### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ● |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3478UOR080P62 TFR

EAN 4031582400113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

