

## 特点

- 由可回收聚丙烯制成
- 美观的实心锁
- 用于 iml 和丝网印刷的大型装饰区域
- 坚固的插入式铰链
- 稳定且坚固的箱支脚
- 人机工程学、方便的设计手柄
- 泡沫插件
- 灰色
- 堆叠支脚可实现安全和轻松堆叠

## RS Pro 设备箱、230 x 275 x 83mm

RS 号: 435-9693



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO Tekno 箱将卓越的功能性和现代化设计融为一体。RS Pro 箱可为敏感产品和提供保护 与单独的泡沫镶嵌层和 / 或深拉嵌件相结合、可确保 最大程度的保护和内容的实际排列

## 一般规格

材料	pp
泡沫	是的
防水或防水	否
车轮	否
颜色	灰色
隔板	否
表面	纹理；光滑
可锁定	是的
危险区域认证	atex ; i 类
材料类型	塑料
应用	医疗技术；制药、牙科；测量仪器；光学和精密机械行业；乐器；工具；电缆设备；摄影和摄像设备；测试设备；组件存储、电子产品、音频视频设备
机架导轨	是的

## 机械规格

内部高度	175mm
内部宽度	261mm
内部深度	77mm
内部尺寸	175x261x77mm
外部高度	230mm
外部宽度	275mm
外部深度	83mm
外部尺寸	230x275x83mm
重量	3.1; 8; 20kg
最高	40kg
音量	239l
铝板的厚度	1mm
强化	3
LID 盖深度	45mm

## 操作环境规格

温度	-20 至 80°C
----	------------

## 保护类别

ip 等级	IP54; IP65; IP67; IPX5
-------	------------------------

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------

