




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide	[°C]	-40...200
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression	-1000 mbar	-0,1 MPa
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16
Données mécaniques		
Poids	[g]	164,5
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301); pièce de centrage: PPS fibre renforcée	
Raccordement capteurs	taraudage G 3/4 taraudage	
Raccord process	taraudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L	[mm]	210
Accessoires		
Fourniture	Joint d'étanchéité: 1	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	