


## 特点

- 镀银铜导线
- 聚四氟乙烯绝缘、符合 BS3G 210 标准
- 各种电线尺寸和绞线
- 多种颜色、包括橙色 Orange、蓝色、白色和红色

## RS Pro 四氟乙烯设备电线 0.08 mm<sup>2</sup> csa 、红色 100m 卷装 RS

号： 841-7138



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 推出一系列在恶劣环境中表现出众的电线和电缆。这些电缆经过专门设计，特别适用于存在污染问题的区域，例如油、酸或暴晒。此外，这些电缆还采用铜导线，适用于各种应用。所有型号均高度可靠且质量极佳。

## 一般规格

类型	a
电线类型	BS3G210
美国线规	28
绝缘材料	聚四氟乙烯
耐受	燃料，汽油，液压液体，润滑剂，油
芯线束	7/0.12mm
导线材料	镀银铜
绞线数	7
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

## 电气规格

额定电压	300V
额定电流	3A
导线电阻	244Ω 公里 / 公里

## 机械规格

横截面积	0.08mm <sup>2</sup>
护套颜色	红色
长度	100m
外径	0.71mm
绝缘壁厚	0.15mm
绞线尺寸	0.12mm
绞线	7/0.12mm
重量	1.40kg/km


## 操作环境规格

最低工作温度	-75°C
最高工作温度	200°C
工作温度范围:	-75°C 至 200°C

## 认证

合规性 / 认证	csa , rohs 合规性证书
符合标准	bs 3G 210 : 1996 BS DIDIG03





- 8417263
- 8417282
- 8417285
- 8417276
- 8417298
- 8417291
- 8417267
- 8417295
- 8417289
- 8417273
- 8417279

**Product Range:**

<b>RS Code</b>	<b>Description</b>
8417263	PTFE A 19/0.15 black 100m
8417279	PTFE A 19/0.15 white 100m
8417267	PTFE A 19/0.15 pink 100m
8417276	PTFE A 19/0.15 red 100m
8417273	PTFE A 19/0.15 yellow 100m
8417282	PTFE A 19/0.15 blue 100m
8417285	PTFE A 19/0.15 orange 100m
8417291	PTFE A 19/0.15 violet 100m
8417289	PTFE A 19/0.15 green 100m
8417298	PTFE A 19/0.15 brown 100m
8417295	PTFE A 19/0.15 grey 100m

