

Denominado anteriormente: AlphaTec™ 1500 PLUS FR- Model 111 White

Traje de protección ignífugo transpirable, que protege contra partículas y salpicaduras de líquidos de bajo riesgo..

- **Protección especializada:** El traje químico AlphaTec® 1500 PLUS FR Stitched - Modelo 111, diseñado para su uso sobre prendas de protección contra el calor*, incorpora una barrera de material no tejido SMMS que protege contra partículas, salpicaduras y pulverizaciones de líquidos no inflamables**.
- **Mayor transpirabilidad:** Su tejido no tejido SMMS también es permeable al aire y al vapor de agua, lo que reduce el riesgo de estrés térmico y mejora la comodidad del usuario.
- **Capacidad antiestática garantizada:** Esta prenda exterior de protección con capucha también cumple la norma antiestática EN 1149-5
- **Ajuste y características mejorados:** Su ajuste optimizado garantiza un confort sostenido e incluye una solapa frontal bidireccional con cremallera de tormenta DST, así como trabillas para los dedos y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.

*debe llevarse sobre las prendas de protección térmica y nunca junto a la piel

**este traje de protección química garantiza una protección CE de Categoría III Tipo 5



Industrias

- Energía
- Químico

Aplicaciones

- Manipulación de Productos Químicos
- Entornos Contaminados
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Recolección de muestras de materias primas
- Concentración, mezcla y paletización

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Flame-retardant* SMMS fabric:** Resistencia a partículas y salpicaduras de bajo riesgo
- **Permeabilidad al aire y al vapor de agua:** menor riesgo de estrés térmico
- **Cumplimiento de la norma EN 1149-5:** Capacidad antiestática garantizada

*para llevar sobre ropa de protección contra el calor y las llamas (EN ISO 14116 Índice 2 o superior) - limita la propagación de las llamas en caso de incendio repentino (EN ISO 14116 Índice 1)

Diagrama de costuras



Performance Standards


0598


EN 1073-2


EN 1149-5

Propagación de llama limitada EN ISO 14116: 2015-1 Índice 1


TYPE 5


TYPE 6

Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Color	Blanco con pespunteado rojo
País de Origen	Sri Lanka
Resumen de Empaque	Envasado individualmente
Material del Producto	Textil SMS con tratamiento retardante a la flama y antiestático
Modelo	1500 PLUS FR - Modelo 111
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Tipo de Costura	Cosidas
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	W17S111

Componentes y accesorios del traje

Componentes y accesorios del traje	
Características de diseño	Traje de protección, capucha de 3 piezas, cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable, gomas para los pulgares. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Tratamiento antiestático.

Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133