




KK130S-*B, Coupleurs S, Raccord cannelé

KK130S-13B

Fiche technique


General series information

- Raccord cannelé.
- Raccord nominal: 1/4, 3/8, 1/2.

Spécifications standards

Type	S (Coupleur)
Raccord nominal	ø12 (ø1/2")
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.5 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Pression d'épreuve	2 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C (hors gel)
Principe d'étanchéité	Filetage et téflonnage
Revêtement	Bague : nickelée. Autres pièces métalliques externes : Chromé zingué
Poids	0.083 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[KK130-B_FR.pdf](#)