



Etichette per quadri elettrici, trasferimento termico

• Helatag 1221 (Argento)

Queste particolari etichette adesive sono realizzate in uno speciale materiale ideato per la sostituzione delle tradizionali targhette in plastica. Disponibili in bianco e argento lucido, si adattano perfettamente ad un utilizzo su pannelli industriali, quadri elettrici ed attrezzature in generale.

Si può ottenere una qualità di stampa nitida e precisa utilizzando le stampanti TT4000+ e TT430 con il ribbon TT122OUT. Grazie all'utilizzo del software TagPrint Pro la realizzazione e stampa delle etichette è semplice e veloce.


Caratteristiche del prodotto

- Soluzione ottimale in alternativa alle targhette punzonate in plastica, senza la necessità di un porta etichette
- La base spugnosa comprimibile altamente performante garantisce un'ottima adesione anche su superfici irregolari
- Gli spigoli arrotondati assicurano una migliore tenuta nel tempo
- Stampa di testi e codici a barre ad elevato contrasto
- Stampa direttamente in loco ovvero senza la necessità di inviare l'ordine di stampa all'esterno
- Colori e dimensioni speciali sono disponibili su richiesta
- Garantiscono una eccellente qualità di stampa utilizzando i ribbon TT122OUT e TT822OUT
- Resistenza chimica eccezionale con il ribbon TT122OUT
- Risultati di stampa ottimali con le stampanti TT4000+ e TT430
- Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro



Le etichette per quadri elettrici sono l'alternativa ideale alle targhette in plastica punzonate.

MATERIALE	Materiale 1221, Poliestere (PET), argento (SR)
Temp. di esercizio	da -40°C a +90°C
Temp. di applicazione	da +4°C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio (µm)	625 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente durabilità nel tempo, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Alta resistenza ai prodotti chimici e solventi.
Ribbon consigliato	TT122OUT, TT822OUT



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00578
TAG27-27-TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00579
TAG35-18-TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Argento (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1	500	Argento (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1	500	Argento (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1	250	Argento (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1	250	Argento (SR)	596-00586

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.