

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	PratiKa
Nom du produit	Prise PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Angulaire
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Connexion rapide
Section de câble	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Poids	0.295 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	102 mm
Profondeur	121 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Rouge
Segment de marché	Petit commerce
Code de comptabilité	Prise PratiKa

### Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------