

# AP 2-TU - 保护盖罩支架

5022630

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022630>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



绝缘保护盖罩，可安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上，快速连接绝缘保护盖罩支架AP，厚度2.2 mm

## 优势

- 用AP-ES插入式标记条可实现对大区域进行标记
- 保护盖罩可防止未授权使用端子条

## 商业数据

订货号	5022630
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE61ZX
产品关键代码	BE61ZX
目录页面	页码548 (C-3-2019)
GTIN	4017918095239
单件重量 (含包装)	5.72 g
单件重量 (不含包装)	5.72 g
原产地	DE

# AP 2-TU - 保护盖罩支架

5022630


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022630>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	保护盖罩支架
尺寸	
尺寸图	
宽度	2.1 mm
高度	55.5 mm
深度	68.5 mm
长度	55.5 mm
材料强度	2.00 mm



### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

# AP 2-TU - 保护盖罩支架


5022630

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022630>



## 图纸

尺寸图



# AP 2-TU - 保护盖罩支架

5022630

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022630>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27141190
ECCLASS-13.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# AP 2-TU - 保护盖罩支架

5022630

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022630>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn