

## 特点

- 主体和锁梁绝缘，可防止电击
- 自动锁定、方便用户使用
- 6 引脚黄铜气缸
- 采用高质量 PVC 黑色套管绝缘
- 紧凑且易于存储

## 1 把锁， 6mm 锁梁 PVC ， 标准钢安全闭锁挂锁

RS 库存号： 175-1182



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 提供的高质量钢安全闭锁挂锁。此轻型闭锁挂锁按照工业标准制造，是极佳的闭锁解决方案，用于安全维护和维修任何危险机械或设备。

#### 一般规格

锁数	1
挂锁孔	挂锁随附 1 把钥匙
封装	包装单个装置，纸板盒装

#### 机械规格

电线或锁梁厚度	6mm
锁梁间隙	48mm
锁定锁梁最大直径	6mm
重量	97 克

#### 操作环境规格

耐受温度	- 13 F 至 + 1940 F
------	-------------------

