

Scheda prodotto

Caratteristiche

ISM10202P

OptiLine 45 - external corner - 95 x 55 mm -
PC/ABS - polar white



Presentazione

Gamma prodotto	OptiLine 45
Sistema di installazione del cablaggio	Trunking
Tipo prodotto	Angolo esterno
Colore	Bianco artico (RAL 9003)
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Trunking material	Plastic
Dimensione connessione	95 x 55 mm
Tipologia fissaggio	Montata a scatto
Materiale	PC/ABS
Lunghezza	105 mm
Altezza	104 mm
Larghezza	105 mm

Ambiente

Norme di riferimento	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1"
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Grado di protezione ip	IP40
Grado di protezione IK	IK07

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affilata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.