

USB-C Multiport Adapter - 10Gbps USB Type-C Mini Dock met 4K 30Hz HDMI - 100W Power Delivery Passthrough - 3-Port USB Hub, GbE - USB 3.1/3.2 Gen 2 Laptop Dock - 25 cm Cable

Productcode: DKT31CHPDL



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop in een veelzijdig werkstation, waar u ook heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, een USB Type-C™ poort (data/voeding), twee USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) poorten en een Gigabit Ethernet poort, allemaal via één adapter aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 25 cm kabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.

Het draagbare docking station verbindt uw laptop met een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrabreed scherm.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 2 hub biedt u één USB-C poort en twee USB-A poorten waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De DKT31CHPDL heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 MULTIPORT USB-C ADAPTER** met USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gbps en 4K 30 Hz HDMI video | 2x USB-A (1x BC 1.2 snelladen), 1x USB-C (data of 100 W Power Delivery) & Gigabit Ethernet
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB Type-C multiport adapter met 25 cm vaste kabel voor extra reikwijdte en minder druk op de connector bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro en laptops op standaarden
- **FLEXIBEL VERMOGEN:** Deze USB-C mini dock wordt via de bus gevoed, of via de USB-C voedingsadapter van uw laptop met 100 W Power Delivery (PD 3.0) passthrough (15 W voor de dock, 85W voor downstream)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Adapter hub voor USB-C Gen 1/2 Ultrabooks, Chromebooks, Tablets & Thunderbolt 3 laptops zoals HP, Dell, Lenovo, MacBook; Geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbaar alles-in-1 docking station kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik zowel op kantoor, thuishkantoor als op zakenreis.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	IT6563, RTS5423, RTL8153B

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Maximale digitale resoluties	4K 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
PXE	Ja
Algemene specificaties	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	293.359 uur

Connector(en)

Type connector(en)	HDMI USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Ethernet
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Mac OS X® 10.6 Mac OS X® 10.6.2 Mac OS X® 10.7 Mac OS X® 10.8 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2016 Windows 7 Windows 8 Windows 10 Chrome OS iPadOS Android
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding Activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
---------------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to +70
---------------------	----------



Opslagtemperatuur	-10 to +55
Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	9.8 in [25 cm]
Lengte product	4.6 in [11.7 cm]
Breedte product	1.8 in [46.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]
Gewicht product	3.1 oz [87.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 oz [94.7 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C Multiport Adapter
	Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

