

# DP-UKK 3-MSTB-5,08 - 隔板

2770600

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770600>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

隔板，用于补偿水平偏差，针距: 5.08 mm，宽度: 2.5 mm，高度: 50 mm，位数: 1，颜色: 灰色



## 商业数据

订货号	2770600
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码324 (CL-2005)
GTIN	4017918067984
单件重量 (含包装)	1.748 g
单件重量 (不含包装)	1.684 g
原产地	DE

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	隔板
产品系列	DECKEL + RZ + DP
位数	1
针距	5.08 mm

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

### 尺寸

宽度	2.5 mm
高度	50 mm
针距	5.08 mm

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27141133
ECCLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)