




Les fixations automatiques 8 40 d'item relient deux profilés 8 à angle droit avec une haute résistance au décalage, à la torsion et au fléchissement. L'écrou avec deux taraudages facilite le montage des deux fixations automatiques aux dimensions modulaires de 40 mm. On peut utiliser un dispositif antirotation.

Les fixations automatiques sont vissées respectivement dans une rainure de profilé et ne nécessitent aucun usinage de profilé. On peut insérer le profilé a posteriori dans des constructions et le déplacer à tout moment.



Étendue de la livraison

2 fixations automatiques 8, acier zingué
2 vis Chc M6x40-DIN 912, acier zingué
Ecrou 8 St 2xM6-36, zingué

Note technique

[0.0.672.84](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.672.84
Unité de livraison	1 kit
Poids	60,4 g
Couple	14 Nm

Accessoires	
0.0.388.66	Cache fixation automatique 8, noir semblable RAL 9005
0.0.616.31	Cache fixation automatique 8, gris semblable RAL 7042
0.0.723.10	Ecrou F 8 St 2xM6-36, acier zingué
0.0.406.38	Clé 6 pans SW6 avec poignée
0.0.026.89	Clé 6 pans SW5 coudée
0.0.026.54	Clé 6 pans à boule SW5